










































2. BEGYND AT SY
REFERENCE TABELL
MED STINGLÆNGDE
OG BREDD

2. BÖRJA ATT SY
ÖVERSIKTSTABELL FÖR
STYGNLÄNGD OCH BREDD

2. START OG SY
ÖVERSIKT OVER
ULIKE SØMMER SIN
LÆNGDE OG BREDD

SØM SØM SØM	Nr. Nr. Nr.	NÅLE POSITION NÅLÅGE NÅLPOSISJON		LÆNGDE LÄNGD (mm) LÆNGDE		VILLINGNÅL* TVILLINGNÅL* TVILLINGNÅL*
		AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL	AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL	
			00	CENTRERET MITT MIDTEN	VENSTRE - HØJRE VÄNSTER-HÖGER VENSTRE - HØYRE	
	01			2.5	1.5 - 3.0	○
	02			-	2.5	2.0 - 4.0

SØM SØM SØM	Nr. Nr. Nr.	BREDD BREDD (mm) BREDD		LÆNGDE LÄNGD (mm) LÆNGDE		VILLINGNÅL* TVILLINGNÅL* TVILLINGNÅL*	SØM SØM SØM	Nr. Nr. Nr.	BREDD BREDD (mm) BREDD		LÆNGDE LÄNGD (mm) LÆNGDE		VILLINGNÅL* TVILLINGNÅL* TVILLINGNÅL*
		AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL	AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL				AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL			
			03	5.0	0 - 6.0				2.0	0 - 3.0	○		
	04	3.0	2.0 - 7.0	2.0	1.0 - 3.0	○		17	5.0	1.0 - 7.0	2.5	1.5 - 3.0	○
	05	3.0	2.0 - 7.0	2.0	1.0 - 3.0	○		18	5.0	1.0 - 7.0	2.5	1.5 - 3.0	○
	06	6.0	2.5 - 6.0	1.5	0 - 2.5	○		19	5.0	1.0 - 7.0	2.5	1.5 - 3.0	○
	07	3.0	1.0 - 6.0	2.0	1.0 - 3.0	○		20	7.0	1.0 - 7.0	2.5	1.5 - 3.0	○
	08	3.0	1.0 - 6.0	2.0	1.0 - 3.0	○		21	7.0	1.0 - 7.0	2.5	1.5 - 3.0	○
	09	6.0	3.0 - 6.0	2.0	1.5 - 3.0	○		22	5.0	1.0 - 6.0	2.0	0.8 - 2.5	○
	10	5.5	3.5 - 7.0	2.5	1.5 - 3.0	○		23	5.0	1.0 - 6.0	2.0	0.8 - 2.5	○
	11	5.5	3.5 - 7.0	2.5	1.5 - 3.0	○		24	5.0	1.0 - 7.0	2.0	1.0 - 3.0	○
	12	6.0	3.0 - 6.0	2.0	1.0 - 3.0	○		25	5.0	1.0 - 7.0	2.0	1.0 - 3.0	○
	13	5.0	2.0 - 6.0	2.5	1.5 - 3.0	○		26	6.0	3.5 - 7.0	2.5	1.5 - 2.5	○
	14	5.5	3.5 - 7.0	2.5	1.5 - 3.0	○		27	6.0	2.0 - 6.0	2.5	1.0 - 3.0	○
	15	6.0	3.0 - 6.0	2.0	1.5 - 3.0	○		28	7.0	3.5 - 7.0	2.5	1.3 - 3.0	○

SØM SØM SØM	Nr. Nr. Nr.	BREDDE BREDD (mm) BREDDE		LÆNGDE LÄNGD (mm) LENGDE		VILLINGENÅL* TVILLINGNÅL* TVILLINGNÅL*	SØM SØM SØM	Nr. Nr. Nr.	BREDDE BREDD (mm) BREDDE		LÆNGDE LÄNGD (mm) LENGDE		VILLINGENÅL* TVILLINGNÅL* TVILLINGNÅL*
		AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL	AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL				AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL			
			29	1.0	–				2.5	1.5-3.0	○		
	30	5.0	5.0, 6.0	3.0	–	×		51	6.0	3.5, 6.0	Varied Variées Variado	–	○
	31	6.5	3.5-7.0	2.5	1.5-2.5	○		52	7.0	3.5-7.0	1.3	0.8-4.0	○
	32	6.0	–	Varied Variées Variado	–	×		53	7.0	3.5-7.0	1.3	0.8-4.0	○
	33	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-1.5	○		54	7.0	3.0-7.0	2.5	1.0-2.5	○
	34	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-1.5	○		55	7.0	3.0-7.0	2.5	1.0-2.5	○
	35	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-1.5	○		56	6.0	3.0-6.0	2.5	1.5-2.5	○
	36	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-1.5	○		57	6.0	3.0-6.0	2.5	1.5-2.5	○
	37	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-1.5	○		58	6.0	3.0-6.0	2.5	1.5-2.5	○
	38	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-1.5	○		59	6.0	3.0-6.0	2.5	1.5-2.5	○
	39	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-1.5	○		60	6.0	3.0-7.0	2.0	1.0-2.5	○
	40	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-1.5	○		61	6.3	3.8-6.3	1.3	1.0-2.0	×
	41	7.0	3.0-7.0	0.5	0.3-1.5	○		62	7.0	3.0-7.0	2.5	1.5-2.5	○
	42	7.0	3.0-7.0	0.5	0.3-1.5	○		63	3.0	2.0-4.5	0	–	×
	43	7.0	3.0-7.0	0.5	0.3-1.5	○		64	5.5	–	0.5	0.5, 0.8	×
	44	7.0	3.0-7.0	0.5	0.3-3.0	○		65	3.5	–	0.5	0.5, 0.8	×
	45	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-2.5	○		66	5.5	–	0.5	0.5, 0.8	×
	46	7.0	3.5-7.0	0.5	0.3-1.5	○		67	3.5	–	0.5	0.5, 0.8	×
	47	7.0	3.0-7.0	0.5	0.3-1.5	○		68	5.5	–	0.5	0.5, 0.8	×
	48	6.0	3.0-6.0	0.5	0.3-1.3	○		69	3.5	–	0.5	0.5, 0.8	×
	49	7.0	3.5, 7.0	2.0	1.5-2.5	○							

* Når en tvillingnål bruges, skal stingbredden indstilles til 3,5 eller mindre.

* Når man anvender tvillingnål, ställ in stygnbredden på 3,5 eller mindre.

* Velg en stingbredde på 3.5 eller mindre ved bruk av tvillingnål.